

HELIOS

Carving stations




HELIOS

Uso/Usage

La nuova gamma di prodotti Helios comprende una vasta scelta di piani caldi e lampade riscaldanti, decorative e funzionali, che aiuteranno ad esaltare la presentazione dei vostri piatti. Tutti i prodotti sono facilmente trasportabili e adatti per allestire velocemente canchetti, ricevimenti e buffet per colazioni e pranzi.

The innovative Helios range features a wide range of decorative carving stations and free heating lamps. These small but smart and functional appliances will enhance your dish presentation. All products can be easily carried and are ideal for quickly setting up banquets, parties and breakfast or lunch buffet.





HELIOS

Piani caldi infra/Infra carving station

Piani caldi compatibili con Gastronorm GN 1/1 o GN 2/1, in acciaio inox AISI 304 con 1 o 2 lampade a infrarossi con luce bianca.


Il paralume può essere personalizzato con due design diversi, oltre a poter scegliere se montarlo su snodo fisso o tubo flessibile.

Piastra riscaldata a secco con termostato meccanico (+30° / +90°) e spia luminosa di funzionamento con accensione indipendente dalla lampada. Calottina in Plexiglass® di serie.

AISI 304 stainless steel carving station compatible with GN 1/1 or GN 2/1, comes with up to 2 white infrared lamps. Each lampshade can be customized with two different designs and can be mounted on a ball joint or on a flexible tube.

Heated warming plate with mechanical thermostat (+30° / +90°) and indicator light. Infrared lamp with independent light switch.

Acrylic glass sneezeguard included.



HELIOS 1/1 FIX



Piano riscaldato in acciaio inox o in gres porcellanato. Il paralume montato su snodo fisso è personalizzabile con due modelli diversi, uno classico (P1) e uno moderno (P2). Interruttore lampada indipendente dall'interruttore del piano riscaldato.

Carving station customizable with an AISI 304 or stone base. Lamp mounted on a ball joint and customizable with a classic (P1) or modern (P2) design. Lamp switch independent from base switch.

HELIOS 1/1 FLEX



Tubo flessibile per un ottimale posizionamento della lampada


Flexible tube for an optimal positioning of the lamp

Schermo in Plexiglass per un self-service in sicurezza

Plexiglass shield for a safe self-service experience

Piano riscaldato in acciaio inox o in grés porcellanato. Il paralume montato su tubo flessibile è personalizzabile con due modelli diversi, uno classico (P1) e uno moderno (P2). Interruttore lampada indipendente dall'interruttore del piano riscaldato.

Carving station customizable with an AISI 304 or stone base. Lamp mounted on a flexible tube and customizable with a classic (P1) or modern (P2) design. Lamp switch independent from base switch.



Collo snodabile
Flexible neck

HELIOS 2/1 FIX



Piano riscaldato in acciaio inox o in grés porcellanato. Il doppio paralume montato su snodo fisso è personalizzabile con due modelli diversi, uno classico (P1) e uno moderno (P2). Interruttore lampada indipendente dall'interruttore del piano riscaldato.


Carving station customizable with an AISI 304 or stone base. Lamps are mounted on a ball joint and customizable with a classic (P1) or modern (P2) design. Lamp switch independent from base switch.

HELIOS 2/1 FLEX



Piano riscaldato in acciaio inox o in grés porcellanato. Il doppio paralume montato su tubo flessibile è personalizzabile con due modelli diversi, uno classico (P1) e uno moderno (P2). Interruttore lampada indipendente dall'interruttore del piano riscaldato.

Carving station customizable with an AISI 304 or stone base. Lamps are mounted on a flexible tube and customizable with a classic (P1) or modern (P2) design. Lamp switch independent from base switch.



Collo snodabile
Flexible neck

HELIOS 2/1 PASS FIX



Piano riscaldato in acciaio inox o in grés porcellanato. Il doppio paralume montati su snodo fisso è personalizzabile con due modelli diversi, uno classico (P1) e uno moderno (P2). Interruttore lampada indipendente dall'interruttore del piano riscaldato. La calotta in Plexiglass permette il passaggio veloce dei piatti al cliente.


Carving station customizable with an AISI 304 or stone base. Lamps are mounted on a ball joint and customizable with a classic (P1) or modern (P2) design. Lamp switch independent from base switch. Sneeze guard equipped with a pass for easily passing dishes to customers

HELIOS 2/1 PASS FLEX




Piano riscaldato in acciaio inox o in grés porcellanato. Il doppio paralume montati su tubo flessibile è personalizzabile con due modelli diversi, uno classico (P1) e uno moderno (P2). Interruttore lampada indipendente dall'interruttore del piano riscaldato. La calotta in Plexiglass permette il passaggio veloce dei piatti al cliente.

Carving station customizable with an AISI 304 or stone base. Lamps are mounted on a flexible tube and customizable with a classic (P1) or modern (P2) design. Lamp switch independent from base switch. Sneeze guard equipped with a pass for easily passing dishes to customers





HELIOS

Disegno tecnico/Technical drawing




HELIOS 1/1 FIX





Temperatura registrata: 40° C a 50 cm di distanza dopo 1 ora di accensione, con temperatura ambiente di 22° C, Rh 60%, lampada IR da 250 W. Piano riscaldato garantito a 30/90° C

Registered temperature: 40° C at a distance of 50 cm, after 1 hour of usage, room temperature of 22° C, Rh 60%, with a IR 250 W lamp.


Work surface can operate to 30/90° C,



HELIOS 2/1 PASS FIX




HELIOS 2/1 FIX





HELIOS

Disegno tecnico/Technical drawing




HELIOS 1/1 FLEX





Temperatura registrata: 40° C a 50 cm di distanza dopo 1 ora di accensione, con temperatura ambiente di 22° C, Rh 60%, lampada IR da 250 W. Piano riscaldato garantito a 30/90° C

Registered temperature: 40° C at a distance of 50 cm, after 1 hour of usage, room temperature of 22° C, Rh 60%, with a IR 250 W lamp.


Work surface can operate to 30/90° C,



HELIOS 2/1 FLEX



HELIOS 2/1 PASS FLEX



HELIOS

Finiture/Finishes

Ogni modello è personalizzabile in termini di colore della lampadina e del piano riscaldato, con opzione di rivestimento in pietra per il piano caldo per il contatto diretto dei cibi.

Each model is customizable in terms of lightbulb color and the possibility of adding a stone coating for the heated plate, allowing for direct food contact.



CROMATO
CHROME

Piano disponibile in grés porcellanato, antigraffio, resistente all'usura e alle macchie e certificato per il contatto diretto con i cibi.

Board available in porcelain stoneware, stain and wear and tear resistant, certified for direct contact with food.



OXIDE



LAVA



LAMPADINA ROSSA
RED LIGHTBULB




LAMPADINA BIANCA (di serie)
WHITE LIGHTBULB (standard)

HELIOS AL

Alzate infrarosse/Free standing heat lamp


Alzate riscaldanti che garantiscono la massima flessibilità per il posizionamento ed il riscaldamento dei cibi. Struttura portante in acciaio AISI 304 cromato o ottonato, lampada ad infrarossi con luce bianca montabile su snodo o su tubo flessibile e paralume disponibile in variante classica o moderna.

Professional heated free stand lamps granting the highest flexibility for food warming. The AISI 304 stainless steel structure comes in chrome or brass finish, while the lamp can be mounted either on a ball joint or a flexible tube. The lampshade can be customized with a classic or modern design.



Temperatura registrata: 60° C a 30 cm di distanza dopo 1 ora di accensione, con temperatura ambiente di 22° C, Rh 60%, lampada IR da 250 W.

Registered temperature: 60° C at a distance of 30 cm, after 1 hour of usage, room temperature of 22° C, Rh 60%, with a IR 250 W lamp.



Design versatile

Versatile design

Potente fonte di luce e calore

Powerful light and heat source

Dimensioni compatte

Compact size

Contrappeso nella base per evitare il ribaltamento nei modelli FLEX

Counterweight at the base to avoid toppling of FLEX models

HELIOS AL FIX



HELIOS AL FLEX



HELIOS 2AL FLEX



Contrappeso nella base per evitare il ribaltamento nei modelli FLEX

Counterweight at the base to avoid toppling of FLEX models



Collo snodabile
Flexible neck



Collo snodabile
Flexible neck

Alzata riscaldata con lampada montata su snodo e due tipi diversi di paralume tra cui scegliere, uno classico (P1) e uno moderno (P2).

Free standing lamp mounted on a ball joint, customizable with two different lampshade designs, classic (P1) and modern (P2).

Alzata riscaldata con lampada montata su tubo flessibile e due tipi diversi di paralume tra cui scegliere, uno classico (P1) e uno moderno (P2).


Free standing lamp mounted on a flexible tube, customizable with two different lampshade designs, classic (P1) and modern (P2).

Alzata riscaldata con 2 due lampade montate su tubo flessibile e due tipi diversi di paralume tra cui scegliere, uno classico (P1) e uno moderno (P2)


Free standing double lamp mounted on a flexible tube, customizable with two different lampshade designs, classic (P1) and modern (P2).

HELIOS AL


Disegno tecnico/Technical drawing



HELIOS AL FIX



HELIOS AL FLEX



HELIOS 2AL FLEX

HELIOS AL

Finiture/Finishes

Ogni modello è personalizzabile in termini di colore del corpo e della lampadina.

Each model is customizable in terms of color of main body and lightbulb color.



CROMATO
CHROME




NICKEL NERO
BLACK NICKEL



OTTONE
BRASS



LAMPADINA ROSSA
RED LIGHTBULB




LAMPADINA BIANCA
WHITE LIGHTBULB

HELIOS CUT

Tagliere/Chopping board



Vasca GN 1/4
h 40 mm inclusa
GN pan 1/4
h 40 mm included





ROCAM Losi srl
Via Industria 33/35
20080 Albairate (MI) - ITALY
Tel. +39.02.94968356
info@rocaml.it
www.rocam.it



Copyright © Rocam
October 2024

È vietata la riproduzione anche solo parziale senza autorizzazione scritta da parte della società Rocam Losi srl. Il costruttore si riserva la facoltà di apportare modifiche atte a migliorare il prodotto senza alcun preavviso.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form without written permission from Rocam Losi srl. The manufacturer reserves the right to make changes and improvements to the articles without prior notice.